



传感器 > 血氧传感器 > 光电发射器组件



血氧传感器类型: Photo Optic Components

血氧传感器包装: Lead Frame

所有 光电发射器组件 (3)

产品特性

产品类型特性

血氧传感器类型	Photo Optic Components
---------	------------------------

尺寸

尺寸 MM	4.4 x 5.1 x 1.9
-------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]
--------	--------------------------

包装特性

血氧传感器包装	Lead Frame
---------	------------

其他

范围	660 nm/905 nm
精确度	Sensor Dependent

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月
(201)
超过限值的SVHC：
HHPA (40% in EPOXY)

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-PTO0001
光电发射器组件



TE 产品编号 CAT-PTO0002
光电检测器组件

该系列中的其他产品 | MEAS ELM 4000



血氧传感器(3)

客户还购买了



TE 产品编号1-66105-9
类型 III 端子低型面

TE 产品编号1-6609031-0
CORCOM R 系列单相滤波器

TE 产品编号1-2176232-7
SMD 功率电阻器：3 瓦特，1% Tol

TE 产品编号1-1879463-8
厚膜电阻器：电流感应

TE 产品编号1-1623793-9
线绕电阻器：水平安装

TE 产品编号1-770967-0
03P MINI UMN L R/A HDR ASSY SN

TE 产品编号1-2834015-3
3POS 2.54MM TES CONN.

TE 产品编号1623212-1
CRG0805 1% 3K0

TE 产品编号1-2176341-9
CRGCO 0805 330R 1%

TE 产品编号T1460240121-000
H24B-SDR-BO-PG21

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_20-0584_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_20-0584_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_20-0584_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ELM-4000-Series

英文版本