



传感器 > 压电薄膜传感器 > 压电薄膜实验室前置放大器



压电薄膜传感器类型: 电子接口产品

所有 压电薄膜实验室前置放大器 (3)

产品特性

产品类型特性

压电薄膜传感器类型	电子接口产品
-----------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。



配套部件



TE 产品编号 CAT-PFS0003

压电薄膜片

客户还购买了



TE 产品编号1-6609037-0

CORCOM EP 系列单相滤波器



TE 产品编号11028362-00

压电薄膜加速度传感器/开关



TE 产品编号1-2273118-5

M12 MS-FR 双头电缆组件，蓝色




TE 产品编号1-2273124-5

M8 MS-FR LED 双头电缆



TE 产品编号T4052325003-002

M8 FS - M12 MS 线束



TE 产品编号1-1879446-1

线绕电阻器：矿物，2.5 Kw




TE 产品编号1757822-5

AMPLIMITE,ASY,RCPT,FB,109,ZN,5



TE 产品编号1-1614959-4

CPF0805 2M0 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1735574-2

Assembly Slimline SATA Plug Vertical, TH



TE 产品编号1SNK508061R0000

ZS10-GN

文档

数据表/目录页

[Piezo_Film_Lab_Amplifier](#)

英文版本